

Garant GRIDLINE

Yläkaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset työntöovet, 26×14G, Korkeus: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	940197 1000
GTIN	4062406070007
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi kokoa 60×20G, laatikkojen kanssa 26×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikon.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	26

Paino	109 kg
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Vetolaatikon hyötisyvyys	350 mm
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Korkeus	1000 mm
Leveys G	60
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×14
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Hyötykorkeus	863 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	14
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	alhaalla
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×14G
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onliukuovet, leveys 60G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä
Vetolaatikon kantavuus 75 kg

950180 75