

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset työntöovet, 26×14G, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940197 750
GTIN	4062406069995
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 60×20G, laatikkojen kanssa 26×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasylinterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	1500 mm
Paino	90 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Laatikoiden lukumäärä	2
Kahvan sijainti	alhaalla
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	14
Korkeus	750 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	613 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×14
Leveys G	60
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	26×14G
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä  
Vetolaatikon kantavuus 75 kg

---

950180 75