

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940205 1500
GTIN	4062406070069
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	2000 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	1500 mm

Kahvan sijainti	ylhäällä
ComfortClose	ei
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Syvyys G	20
Leveys G	80
Hyötykorkeus	1363 mm
Lokeroalustojen määrä	6
Paino	151 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 80	958146 80
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1500 mm	940515 1500
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
	940652 150

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21

914227 GP21

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

940652 125

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

940652 100

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 80X20

951985 80X20

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40

940552 40

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40

940550 40

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

940652 200

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

940652 300

Säilytysalusta, bambu G-mitat 80X20

951980 80X20