

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940205 1000
GTIN	4062406070045
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	114 kg
Syvyys G	20
Leveys G	80
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Hyötykorkeus	863 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	1000 mm
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	4
ComfortClose	ei
Leveys	2000 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 80	958146 80
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 80X20	951985 80X20
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Säilytysalusta, bambu G-mitat 80X20	951980 80X20
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75