

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940205 2000   |
| GTIN         | 4062406070076 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

|              |         |
|--------------|---------|
| Hyötykorkeus | 1863 mm |
| Leveys G     | 80      |

|                                                                               |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa                  | kyllä                                                          |
| Leveys                                                                        | 2000 mm                                                        |
| Korkeus                                                                       | 2000 mm                                                        |
| Syvyys                                                                        | 500 mm                                                         |
| kaapin etuosat                                                                | teräslevyliukuovi                                              |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg                                                         |
| Syvyys G                                                                      | 20                                                             |
| Lokeroalustojen määrä                                                         | 10                                                             |
| Kahvan sijainti                                                               | keskellä                                                       |
| Paino                                                                         | 195 kg                                                         |
| ComfortClose                                                                  | ei                                                             |
| Materiaalin paksuus                                                           | 0,9 mm                                                         |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä                                               | 1000 kg                                                        |
| Korkeudensäätö portaittain                                                    | 25 mm                                                          |
| Nastasyliinterilukko                                                          | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima                                                                 | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa                                                           | peruskaappi                                                    |
| Tuotetyyppi                                                                   | Hyllytasokaappi                                                |

## Tarvikkeet

|                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm                      | 940652 100  |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm                      | 940652 150  |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21                                                         | 914227 GP21 |
| Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G,Korkeus 150 mm<br>Laatikostorungon leveys G 80 | 958146 80   |

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40                                                          | 940560 40   |
| Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F                                               | 940559 F    |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm                                 | 940652 125  |
| Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm | 940515 2000 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40                                                       | 940552 40   |
| Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40                                                    | 940590 40   |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm                                  | 940652 75   |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40                                                          | 940550 40   |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm                                 | 940652 200  |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm                                 | 940652 300  |