

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940215 1000
GTIN	4062406070175
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	4
Hyötykorkeus	863 mm
Korkeus	1000 mm
Paino	114 kg
Leveys	2000 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Leveys G	80
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	alhaalla
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
	940652 100

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 100 mm

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 200 mm

940652 200

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 300 mm

940652 300

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40

940552 40

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 150 mm

940652 150

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe GP21

914227 GP21

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppe F

940559 F

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 125 mm

940652 125