

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset työntöovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940207 2000
GTIN	4062406070144
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80x20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasylinterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen liukuovi
Leveys G	80

Kahvan sijainti	keskellä
Leveys	2000 mm
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1863 mm
Syvyys G	20
ComfortClose	ei
Paino	195 kg
Korkeus	2000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Lokeroalustojen määrä	10
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm Laatikostorungon leveys G 80	958146 80
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm	940515 2000
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100