

Garant GRIDLINE

**Yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940215 500
GTIN	4062406070151
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Hyötykorkeus	363 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	80
Kahvan sijainti	alhaalla
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi

Paino	70 kg
ComfortClose	ei
Lokeroalustojen määrä	2
Leveys	2000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Syvyys G	20
Korkeus	500 mm
Syvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	pinottava kaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hyllynkantinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75