

Garant GRIDLINE

Yläkaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940215 750 |
| GTIN | 4062406070168 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 80×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg |
| Paino | 92 kg |
| Hyötykorkeus | 613 mm |
| Syvyys G | 20 |
| ComfortClose | ei |

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lokeroalustojen määrä | 2 |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Korkeus | 750 mm |
| Leveys | 2000 mm |
| Kahvan sijainti | alhaalla |
| Syvyys | 500 mm |
| kaapin etuosat | teräslevyliukuovi |
| Leveys G | 80 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa | pinottava kaappi |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21 | 914227 GP21 |
| Hyllynkantainsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F | 940559 F |
| Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm | 940652 300 |
| Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940590 40 |
| Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on liukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 750/800 mm | 940515 750/800 |
| Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm | 940652 200 |
| Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940652 125 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm | 940652 150 |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940560 40 |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm | 940652 75 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940552 40 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40 | 940550 40 |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm | 940652 100 |