

Garant GRIDLINE

**Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevy-työntöovet, 36×14G, Korkeus: 1250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940225 1250
GTIN	4062406070250
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 80×20G, laatikkojen kanssa 36×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	1250 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg

Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyötykorkeus	1113 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
ComfortClose	ei
Paino	144 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm
Leveys	2000 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Syvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×14
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	80
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys G	20
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×14G
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Säilytysalusta, bambu G-mitat 80X20	951980 80X20
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 80X20	951985 80X20
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40