



Pidin sädekääntöterille, Varren korkeus h: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	240026 12
GTIN	2050001775344
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Hiottu tukipinta ja kohdistusnastat sädekääntöterien kiinnittämiseen.

Käyttö:

Kuperien säteiden sorvaukseen ulkohalkaisijoissa tai porauksissa.

Tekninen kuvaus

Sädekääntöterille	R1 – R6
Varren poikkipinta	12 mm
Varren leveys	12 mm
Kokonaispituus L	103 mm
Varren korkeus h	12 mm
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin