


Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevy-työntöovet, 36×14G, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940225 750
GTIN	4062406070212
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 80×20G, laatikkojen kanssa 36×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötisyvyys	350 mm
Paino	107 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Syvyys	500 mm

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Laatikoiden lukumäärä	2
ComfortClose	ei
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×14
Korkeus	750 mm
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	613 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Lokeroalustojen määrä	2
Leveys G	80
Leveys	2000 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×14G
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

940515 750/800

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 750/800 mm

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

940652 100

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F

940559 F

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40

940552 40

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm

940652 150

Säilytysalusta, bambu G-mitat 80X20

951980 80X20

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40

940550 40

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm

940652 300

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm

940652 75

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

940652 125

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21

914227 GP21

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg

950180 75

Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 80X20

951985 80X20

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

940590 40

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

940652 200