

Garant GRIDLINE

**Alakaappi ja vetolaatikko, teräslevy-työntöovet, 36×14G, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940225 1000
GTIN	4062406070243
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 80×20G, laatikkojen kanssa 36×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys G	80
ComfortClose	ei

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Leveys	2000 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Korkeus	1000 mm
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×14
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Paino	130 kg
Hyötykorkeus	863 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×14G
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Säilytysalusta, bambu G-mitat 80X20	951980 80X20
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 80X20	951985 80X20
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille 20 osaa Tyyppi F	940559 F
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300