

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset työntöovet, 36×14G, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940227 900
GTIN	4062406070304
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 80×20G, laatikkojen kanssa 36×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon hyötisyvyys	350 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm

Kahvan sijainti	ylhäällä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Leveys	2000 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	763 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Syvyys G	20
Korkeus	900 mm
Paino	116 kg
Leveys G	80
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×14
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×14G
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

940515 900

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 900 mm

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F