

Garant GRIDLINE

**Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset työntöovet, 36×14G, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940227 2000   |
| GTIN         | 4062406070342 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 80×20G, laatikkojen kanssa 36×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa. Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

|   |  |
|---|--|
| Kahvan sijainti   | keskellä   |
| ComfortClose  | ei   |
| Lokeroalustojen määrä   | 8  |
| Vetolaatikoiden hyötyala G  | 36×14  |
| Syvyys  | 500 mm   |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg   |
| Laatikoiden lukumäärä   | 3  |
| Vetolaatikon hyötyleveys G  | 36   |
| Korkeus   | 2000 mm  |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa                  | kyllä  |
| Leveys  | 2000 mm  |
| Paino   | 211 kg   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus  | 75 kg  |
| Vetolaatikon hyötysyvyys  | 350 mm   |
| Syvyys G  | 20   |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)                       | 100 %  |
| Vetolaatikon hyötyleveys  | 900 mm   |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G  | 14   |
| Leveys G  | 80   |
| Hyötykorkeus  | 1863 mm  |
| Materiaalin paksuus   | 0,9 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä   | 1000 kg  |
| Korkeudensäätö portaittain  | 25 mm  |
| Nastasynterilukko   | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G                                      | 36×14G   |
| Tuotetyyppi   | Hyllytasokaappi  |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä<br>Vetolaatikon kantavuus 75 kg                     | 950180 75   |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21   | 914227 GP21 |
| Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa<br>onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 2000 mm | 940515 2000 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40  | 940552 40   |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40   | 940550 40   |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40   | 940560 40   |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden<br>etukorkeus 300 mm                                 | 940652 300  |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden<br>etukorkeus 150 mm                                 | 940652 150  |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden<br>etukorkeus 125 mm                                 | 940652 125  |
| Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40   | 940590 40   |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden<br>etukorkeus 75 mm                                  | 940652 75   |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden<br>etukorkeus 100 mm                                 | 940652 100  |
| Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden<br>etukorkeus 200 mm                                 | 940652 200  |
| Hyllynkantatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F  | 940559 F    |