

Garant GRIDLINE

Alakaappi ja vetolaatikko, ikkunalliset työntöovet, 36×14G, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940227 750
GTIN	4062406070281
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi kokoa 80×20G, laatikkojen kanssa 36×14G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm: n välein. Sisäpuolelta vahvistetut liukuovet ja 2K-Haptoprene®-kahva, jossa on tappihaittasynterilukko. Liukuovien lukitus pääteasentoihin (auki/kiinni). **Tasausalusta**, peruskaapeissa 8 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Laatikoiden etukorkeus 125 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältää hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Leveys	2000 mm
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Hyötykorkeus	613 mm
Leveys G	80
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Syvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×14
Paino	107 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Kahvan sijainti	ylhäällä
Vetolaatikon hyötysyvyys	350 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys G	14
Lokeroalustojen määrä	2
Korkeus	750 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	36×14G
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
--	-----------

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940652 125
Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F	940559 F
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 80G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940515 750/800
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940652 300
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940652 150
Säilytysalusta, liimapuu G-mitat 80X20	951985 80X20
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Säilytysalusta, bambu G-mitat 80X20	951980 80X20
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940652 75
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940652 200
Laatikko liukuovikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940652 100