

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940801 900
GTIN	4062406070410
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 20×20G. Sopivat vetolaatikat: 16×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	745 mm
Korkeus	900 mm
Paino	30 kg
ComfortClose	ei

Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys G	20
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	500 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940640 200
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940640 300
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20	940552 20
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125