

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940801 1000
GTIN	4062406070427
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 20×20G. Sopivat vetolaatikat: 16×16G (tilaa erikseen).  
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.  
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	500 mm
Hyötykorkeus	845 mm
ComfortClose	ei

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys G	20
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kahvan sijainti	ylhällä
Korkeus	1000 mm
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Paino	32 kg
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20	940560 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940640 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940640 200
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20	940552 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940640 300
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20