

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940803 1000
GTIN	4062406070489
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 20x20G. Sopivat vetolaatikat: 16x16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Korkeus	1000 mm
Leveys	500 mm
Leveys G	20

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Kahvan sijainti	ylhällä
Syvyys	500 mm
Paino	32 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	845 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940640 300
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940640 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940640 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940640 75
	940640 125

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 125 mm

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20

940560 20

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet
kaapin korkeuteen 900/1000 mm

940501 900/1000

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 100 mm

940640 100

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20

940552 20