

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940821 800
GTIN	4062406070526
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×20G. Sopivat vetolaatikat: 26×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	36 kg
Leveys G	30
Hyötykorkeus	645 mm

Leveys	750 mm
ComfortClose	ei
Korkeus	800 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti	ylhällä
Syvyys	500 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys G	20
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940510 750/800
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300