

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940821 1000
GTIN	4062406070540
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×20G. Sopivat vetolaatikat: 26×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys G	30
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	750 mm
Syvyys G	20

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	845 mm
Korkeus	1000 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Paino	42 kg
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150