

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940821 1500
GTIN	4062406070564
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×20G. Sopivat vetolaatikat: 26×16G (tilaa erikseen).  
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.  
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	750 mm
Leveys G	30
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	56 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	1500 mm
Hyötykorkeus	1345 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys G	20
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
	940510 1500

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1500 mm

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

940590 30

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm

940641 125

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm

940641 100

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm

940641 300

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1500 mm

940501 1500

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm

940641 200