

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940821 900
GTIN	4062406070533
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×20G. Sopivat vetolaatikat: 26×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	745 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Paino	39 kg

Korkeus	900 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Syvyys G	20
Leveys	750 mm
Leveys G	30
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
	940641 75

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 75 mm

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 300 mm

940641 300

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa
onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 900 mm

940510 900

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden
etukorkeus 100 mm

940641 100

Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

940590 30

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

940560 30

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30