

**Garant**
**APMT 180524 SR, HB7520, Tyyppi: ST1400**


### Tilaustiedot

Tilausnumero	215242 ST1400
GTIN	4045197707833
Tuoteluokka	21A

### Kuvaus

**Huomautus:**

Ohjelaastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Nirkon säde: 2,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,25 mm

### Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö $f_z$ / hammas	0,25 mm
Nirkon säde	2,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180524 SR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		