

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940823 2000
GTIN	4062406070649
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×20G. Sopivat vetolaatikat: 26×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Syvyys	500 mm
Leveys	750 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Korkeus	2000 mm
Paino	71 kg
Syvyys G	20
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	1845 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Leveys G	30
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 2000 mm	940510 2000
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30	940550 30
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30	940552 30
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940641 150
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75