

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940823 1000
GTIN	4062406070618
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 30×20G. Sopivat vetolaatikat: 26×16G (tilaa erikseen).  
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.  
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyötykorkeus	845 mm
Leveys	750 mm

Leveys G	30
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Paino	42 kg
Syvyys	500 mm
Korkeus	1000 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys G	20
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30	940560 30
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940641 100
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940641 300
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30	940590 30
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
	940641 125

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 125 mm

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet  
kaapin korkeuteen 900/1000 mm

940501 900/1000

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 75 mm

940641 75

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 150 mm

940641 150

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 200 mm

940641 200

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30

940550 30