

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940823 900
GTIN	4062406070601
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 30x20G. Sopivat vetolaatikat: 26x16G (tilaa erikseen).  
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.  
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	900 mm
Syvyys G	20
Paino	39 kg
Leveys	750 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
ComfortClose	ei
Leveys G	30
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyötykorkeus	745 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940641 200
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940641 125
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 30G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940641 75
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 30G kaapin korkeuteen 900 mm	940510 900
	940641 300

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 300 mm

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 30

940590 30

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet  
kaapin korkeuteen 900/1000 mm

940501 900/1000

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 30

940560 30

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 150 mm

940641 150

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 30

940550 30

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 30G laatikoiden  
etukorkeus 100 mm

940641 100

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 30

940552 30