

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940841 800
GTIN	4062406070663
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×20G. Sopivat vetolaatikat: 36×16G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	645 mm
Korkeus	800 mm
ComfortClose	ei
Paino	42 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä

Syvyys G	20
Kahvan sijainti	ylhällä
Leveys G	40
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys	500 mm
Leveys	1000 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40