

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 750mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940841 750
GTIN	4062406070656
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×20G. Sopivat vetolaatikat: 36×16G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	595 mm
Leveys G	40
Paino	41 kg
ComfortClose	ei
Korkeus	750 mm
Leveys	1000 mm

Kahvan sijainti	ylhällä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
	940642 100

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 100 mm

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet
kaapin korkeuteen 750/800 mm

940501 750/800

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 200 mm

940642 200

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 75 mm

940642 75