

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 900mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940843 900
GTIN	4062406070748
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40x20G. Sopivat vetolaatikat: 36x16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Paino	46 kg
Korkeus	900 mm
Leveys G	40
Syvyys	500 mm

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys	1000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyötykorkeus	745 mm
ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 900 mm	940511 900
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125