

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940843 2000
GTIN	4062406070786
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40x20G. Sopivat vetolaatikat: 36x16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Korkeus	2000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm

Paino	81 kg
ComfortClose	ei
Syvyys	500 mm
Leveys G	40
Kahvan sijainti	keskellä
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Leveys	1000 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 2000 mm	940511 2000
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
	940642 75

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 75 mm

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40

940550 40

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40

940552 40

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40

Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40

940590 40

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden
etukorkeus 125 mm

940642 125

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet
kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000