

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940843 800
GTIN	4062406070731
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×20G. Sopivat vetolaatikat: 36×16G (tilaa erikseen).

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Korkeus	800 mm
Leveys G	40
Kahvan sijainti	ylhäällä
Hyötykorkeus	645 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi

ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Paino	42 kg
Leveys	1000 mm
Syvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940511 750/800
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11