

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940843 1500
GTIN	4062406070779
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 40x20G. Sopivat vetolaatikat: 36x16G (tilaa erikseen).  
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.  
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Kahvan sijainti	ylhäällä

ComfortClose	ei
Leveys G	40
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Korkeus	1500 mm
Leveys	1000 mm
Paino	65 kg
Hyötykorkeus	1345 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 1500 mm	940501 1500
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
	940511 1500

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1500 mm

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm

940642 200

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm

940642 100

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm

940642 125

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40

940552 40

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40

940560 40

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40

940550 40