

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940841 1250
GTIN	4062406070694
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×20G. Sopivat vetolaatikat: 36×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Hyötykorkeus	1095 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys G	20

Korkeus	1250 mm
Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys G	40
Kahvan sijainti	ylhäällä
Paino	57 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Lokeroalusta200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1250 mm	940501 1250
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125