

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940841 1000
GTIN	4062406070687
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 40×20G. Sopivat vetolaatikat: 36×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	845 mm
Syvyys G	20
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Korkeus	1000 mm

ComfortClose	ei
Paino	49 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys G	40
Leveys	1000 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 40	940590 40
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 40G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 40	940552 40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 200 mm	940642 200
Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 40G laatikoiden etukorkeus 100 mm	940642 100

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 150 mm	940642 150
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 300 mm	940642 300
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40	940550 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940642 125
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 40	940560 40
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 75 mm	940642 75