

HOLEX**Pariovikaappi umpilevypariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949501 2000
GTIN	4062406081928
Tuoteluokka	92S

Kuvaus**Malli:**

Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on **haittatappilukko**. Lisätietoja lukitusvaihtoehdoista katso nro 950050 – 950060.

Teräslevypariovet.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Korkeus	2000 mm
Hyötykorkeus	1840 mm
Syvyys	400 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1000 mm
Paino	69 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Lokeroalustojen määrä	4
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	60 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	225 astetta
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Kansiokaappi

Tarvikkeet

Lisähylly Tyyppi 1000	949514 1000
-----------------------	-------------