



Pariovikaappi umpilevypariovet, Korkeus: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	949501 1200
GTIN	4062406081911
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on **haittatappilukko**. Lisätietoja lukitusvaihtoehdoista katso nro 950050 – 950060.

Teräslevypariovet.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	1000 mm

Paino	36 kg
Syvyys	400 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	1040 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Korkeus	1200 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	60 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	225 astetta
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Kansiokaappi

Tarvikkeet

Lisähylly Tyyppi 1000	949514 1000
-----------------------	-------------