



Pariovikaappi ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	949503 1200
GTIN	4062406080570
Tuoteluokka	92S

Kuvaus

Malli:

Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on **haittatappilukko**. Lisätietoja lukitusvaihtoehdoista katso nro 950050 – 950060.

Ikkunalliset pariovet (polykarbonaattiruuduin).

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Leveys	1000 mm
Lokeroalustojen määrä	2
Hyötykorkeus	1040 mm

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	400 mm
Korkeus	1200 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	60 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	225 astetta
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Kansiokaappi

Tarvikkeet

Lisähylly Tyyppi 1000	949514 1000
-----------------------	-------------