



## Kaappi ilman ovia, Korkeus: 1200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	949506 1200
GTIN	4062406080600
Tuoteluokka	92S

### Kuvaus

#### Malli:

Runko ja ovet teräspeltiä, hyllytasot voidaan sijoittaa 40 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja työntökahva, jossa on **haittatappilukko**. Lisätietoja lukitusvaihtoehdoista katso nro 950050 – 950060.

Oveton, avoin laatikostokaappi.

#### Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

### Tekninen kuvaus

Syvyys	400 mm
Korkeus	1200 mm
Lokeroalustojen määrä	2
kaapin etuosat	Auki

Hyötykorkeus	1040 mm
Leveys	1000 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	60 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyppi	Kansiokaappi

---

## Tarvikkeet

Lisähylly Tyyppi 1000	949514 1000
-----------------------	-------------