

**Pariovikaappi, hyllyt, Korkeus mm / Malli: 1950/A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	949531 1950/A
GTIN	4062406080594
Tuoteluokka	92S

**Kuvaus**

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista Malli: Runko ja ovet 0,9 mm paksuista teräspeltiä, asennettävienhyllyjen mitoitusväli 40 mm. Ovet sisäpuolelta vahvistetut ja lukittavissa kääntökahvalla, jossa nastasynterilukko. 4 hyllytasoa, sinkittyä teräslevyä Pintakäsittely: Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitit RAL 7016, jauhemaalattu. Huomautus: TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua. Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 Korkeus: 1950 mm Leveys: 950 mm Syvyys: 430 mm Hyötykorkeus: 1820 mm Lokeroalustojen määrä: 4 Paino: 74 kg

**Tekninen kuvaus**

Paino	74 kg
Leveys	950 mm
Lokeroalustojen määrä	4
Hyötykorkeus	1820 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Syvyys	430 mm

Korkeus	1950 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Malli	A
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	80 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	500 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	40 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tuotetyyppi	Kansiokaappi