

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940861 800
GTIN	4062406070878
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 50x20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
ComfortClose	ei
Hyötykorkeus	645 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys	1250 mm
Syvyys G	20
Korkeus	800 mm

Paino	68 kg
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Kahvan sijainti	ylhällä
Leveys G	50
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940512 750/800
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 750/800 mm	940501 750/800
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11