

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 2000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940863 2000
GTIN	4062406070991
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 50x20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Paino	131 kg

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Syvyys G	20
Leveys	1250 mm
Korkeus	2000 mm
ComfortClose	ei
Kahvan sijainti	keskellä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	50
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 2000 mm	940512 2000
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50

