

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940861 1000
GTIN	4062406070892
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 50×20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Leveys	1250 mm
Kahvan sijainti	ylhällä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Syvyys	500 mm

Paino	78 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys G	50
Hyötykorkeus	845 mm
ComfortClose	ei
Korkeus	1000 mm
Syvyys G	20
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940512 1000/1250