

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940863 1250
GTIN	4062406070977
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 50x20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1250 mm
Syvyys	500 mm
Hyötykorkeus	1095 mm

Kahvan sijainti	ylhällä
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Paino	91 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Korkeus	1250 mm
ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Leveys G	50
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 1250 mm	940501 1250
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11