

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940865 1000
GTIN	4062406071035
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 50×20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	1000 mm
Leveys	1250 mm
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Hyötykorkeus	845 mm
Leveys G	50

Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Kahvan sijainti	ylhällä
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Paino	78 kg
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
ComfortClose	ei
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50