

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 750mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940865 750
GTIN	4062406071004
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 50×20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Paino	65 kg
kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	ylhäällä
Syvyys G	20

Hyötykorkeus	595 mm
Syvyys	500 mm
Korkeus	750 mm
ComfortClose	ei
Leveys G	50
Leveys	1250 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 750/800 mm	940513 750/800
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21