

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940863 1500
GTIN	4062406070984
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 50x20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene-kahva, lukitus nastasynterilukolla. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1500 mm
Hyötykorkeus	1345 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä

Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	1250 mm
ComfortClose	ei
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Paino	104 kg
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Leveys G	50
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
-----------------------------------	-------------