

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa ikkunalliset pariovet, Korkeus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940863 1000
GTIN	4062406070960
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 50×20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Hyötykorkeus	845 mm
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys G	50

Leveys	1250 mm
Syvyys G	20
Paino	78 kg
ComfortClose	ei
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 900/1000 mm	940501 900/1000
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50