

Garant GRIDLINE

**Alakaappi, jossa teräslevy-työntöovet, Korkeus: 900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940865 900
GTIN	4062406071028
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Tyhjä kaappi, 50×20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

kaapin etuosat	teräslevyliukuovi
Hyötykorkeus	745 mm
Paino	73 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Syvyys	500 mm

Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Syvyys G	20
ComfortClose	ei
Leveys G	50
Kahvan sijainti	ylhäällä
Leveys	1250 mm
Korkeus	900 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50	940560 50
Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onliukuovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 900 mm	940513 900
Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50	940590 50
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50	940550 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi GP21	914227 GP21
Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50	940552 50