

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940861 2000 |
| GTIN | 4062406070922 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 50x20G.

Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------|
| Syvyys G | 20 |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa | kyllä |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| ComfortClose | ei |

| | |
|---------------------------------|--|
| Hyötykorkeus | 1845 mm |
| Korkeus | 2000 mm |
| Paino | 131 kg |
| Kahvan sijainti | keskellä |
| Leveys | 1250 mm |
| Leveys G | 50 |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi |
| Syvyys | 500 mm |
| Malli | omaa varustelua varten |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | Hyllytasokaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet kaapin korkeuteen 2000 mm | 940501 2000 |
| Extended-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa onpariovet, leveys 50G kaapin korkeuteen 2000 mm | 940512 2000 |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940550 50 |
| Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940552 50 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Lokeroalusta 200 kg kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940590 50 |
| Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 50 | 940560 50 |